

# SPHERE

Un campo de visión excepcional de 180°. Fácil de montar, con su arnés arnés y su ajuste craneal tanto en altura como en profundidad, SPHERE se adapta a todas las morfologías y a todos los usos.












**+ ULTRA ENVOLVENTE 20,5 CM X 39,4 CM X 0,18 CM**

**+ ARNÉS Y AJUSTE CRANEAL**

**+ PARTE DELANTERA ABATIBLE EN PC**

**bollé**  
SAFETY

# SPHERE

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS
SPHERE	 Policarbonato	SPHERPI	2C-1,2  1 AT 8 9 C€	 EN166 3 8 9 AT C€	-
	 Policarbonato	FASPI	2C-1.2  1 AT 8 9 C€	-	-
	 Soldadura tono 3	FASPIREWPCC3	3  1 BT 9 C€	-	-
	 Soldadura tono 5	FASPIREWPCC5	5  1 BT 9 C€	-	-

## MARCADO DE LOS OCULARES

### Símbolos por clase óptica:

1. Trabajos continuos.

### Símbolos del campo de utilización:

8. Arco eléctrico de cortocircuito

9. Metal fundido y sólidos calientes

### Symbolos de résistance mécanique :

B. Impacto de velocidad media, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 120 m/s

A. Impacto de alta velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 190 m/s

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

### Otros símbolos:

C€ Norma europea  Identificación del fabricante

## MARCADOS DE LA MONTURA

**EN 166** : garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

3. Gotitas o salpicaduras de líquidos

8. Arco eléctrico de cortocircuito

9. Metal fundido y sólidos calientes

A. Impacto de alta velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 190 m/s

T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.

C€ Norma europea  Identificación del fabricante

**Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.**

## LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

**LIMPIEZA** : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

**MANTENIMIENTO** : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

**ALMACENAJE** : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13				
	SPHERPI	FASPI	FASPIREWPCC3	FASPIREWPCC5
Paquete individual	3660740001186	3660740001193	3660740007089	3660740007096
Cartón de 5 pantallas faciales para cabeza - 50 oculares de recambio	3660740201180	3660740201197	3660740207083	3660740207090

CARACTERISTICAS	
LENTE	PC - 2.0 mm
MONTURAS	PP
PATILLAS	No aplicable
TRENZA	No aplicable
ESPUMA	No aplicable
OCULAR DE RECAMBIO	FASPI



01/08/2017

Europe Bollé Safety  
95 rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56  
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety  
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700  
Fax : 00 44 (0)208 391 4733  
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle-safety.com

**bolle**  
SAFETY